

Garant**Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 5 mm, Ø D: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218562 50
GTIN	4045197462411
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. IP9**.

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D _c	50 mm
Inserto adatto	SNHX
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	2

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	8,5 mm
Lunghezza collare L_1	15 mm
Ø Collare d_1	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero di inserti	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Insetto	SN.. 1103
Set di viti per inserti	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Set di viti degli inserti 10 pz.	219949
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2