



Ciabatta IP44, Numero di prese:



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081165
GTIN	4007123647927
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all'asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).

Prese **protette contro gli spruzzi d'acqua** con coperchio a chiusura automatica e anelli di tenuta. Corpo in plastica resistente agli urti con robusto gancio.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Lunghezza cavo: 2 m

Grado di protezione IP: IP 44

Descrizione tecnica

Potenza nominale srotolato	3500 W
Interruttore On/Off	sì
Grado di protezione IP	IP 44
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Numero di prese	5
Lunghezza ciabatta	520 mm
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H07RN-F

Lunghezza cavo	2 m
Tipo di prodotto	Ciabatta