

Garant**Attacco conico senza passaggio interno del LR, codolo Weldon, Per Ø testina D: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	210565 12
GTIN	4045197522733
Classe articolo	21Z

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	42 mm
Ø Esterno d_1	11,8 mm
Per Ø testina D	12 mm
Coppia di serraggio consigliata	10 Nm
Lunghezza complessiva L	95 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Serie	TopCut
Adattatore	codolo Weldon

Tipo di prodotto

Attacco per frese modulari