

Garant
Attacco HMI conico, corto, codolo cilindrico, Per Ø testina D: 10mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 210569 10 |
| GTIN | 4045197557858 |
| Classe articolo | 21Z |

Descrizione
Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Senza superficie di serraggio (per lavorazioni HSC). **Tolleranza = h6.**

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Lunghezza utile L_1 | 48 mm |
| Ø Codolo D_s h6 | 16 mm |
| Per Ø testina D | 10 mm |
| Ø Esterno d_1 | 9,8 mm |
| Coppia di serraggio consigliata | 5 Nm |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Serie | TopCut |
| Adattatore | codolo cilindrico |
| Passaggio interno per LR | sì |

Tipo di prodotto

Attacco per frese modulari