

# Yale

## Tubo flessibile idraulico HHC di ricambio, Lunghezza: 1 m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086080 1
GTIN	4025092155687
Classe articolo	08Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con connettore di accoppiamento n. art. 086085 Dim. M1 (lato cilindro) e filettatura avvitabile NPT da 3/8 (lato pompa). Ø esterno da 14 mm; Ø interno da 6,3 mm (diametro nominale); pressione di scoppio 2800 bar; raggio di curvatura min. R = 100 mm.

Tutti i componenti corrispondono alla **serie standard metrica**, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l'approvvigionamento di ricambi. **100% di compatibilità** con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

#### Nota:

**I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza	1 m
Tipo di prodotto	Accessori per impianto idraulico