

HEDI**Avvolgicavo in plastica, Modello: 40N****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081125 40N
GTIN	4003644014132
Classe articolo	08B

Descrizione**Esecuzione:**

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica. Con coperchi a chiusura automatica. Per l'impiego **continuo** all'aperto. Conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-005 (ex BGI 600).

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Grado di protezione IP: IP 44

Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Potenza nominale srotolato: 3500 (16 A) W

Classe del cavo: H07RN-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: Neoprene

Lunghezza cavo: 40 m

Numero di prese: 3

Descrizione tecnica

Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H07RN-F
Lunghezza cavo	40 m
Tensione di rete	250 V
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Materiale del cavo	Neoprene
Modello	40N
Grado di protezione IP	IP 44
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Materiale corpo	plastica
Numero di prese	3
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo