



## Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, a manicotto, Ø DC / Numero taglienti Z: 100/10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell'inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Numero taglienti Z	10
Serie	NEODO
Inserto adatto	SZ.U0804..
Ø Tagliente $D_c$	100 mm
Ø Foro di attacco	32 mm

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	5 mm
Denominazione originale prodotto	S890 FSZ D100-10-32-R08
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 3	229696 3
--	----------