



TPKT 1003PDR, IC808, Modello: ST900



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z	0,15 mm
Codice ISO Inserto	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPKT 1003PDR IC808
Tipo	IC808
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	240 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	220 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		