



SZHU 080408PNR, IC882, Modello: S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225807 S
GTIN	7291075460360
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 5,0 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Serie	NEODO
Modello	S
Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Geometria	PNR
Denominazione originale prodotto	S890 SZHU 080408PNR IC882
Codice ISO Inserto	SZHU 080408PNR

Tipo	IC882
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idonea	45 m/min	S
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		