



TPKT 1003PDR, IC830, Modello: UNI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226513 UNI
GTIN	7291075313604
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPKT 1003PDR IC830
Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		