



SZMU 080412PNTR, IC5100, Modello: GG

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225809 GG
GTIN	7291075440027
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 5,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	NEODO
Modello	GG
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Geometria	PNTR
Denominazione originale prodotto	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
Codice ISO Inserto	SZMU 080412PNTR

Tipo	IC5100
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG	idonea	300 m/min	K
GGG	limitatamente adatta	240 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		