


**CCMT 09T304, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	30 - 80 m/min
Rompitrucioli	M3M
Tipo	IC807
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Serie	ISOTURN
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Denominazione originale prodotto	CCMT 09T304-M3M IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura