




CCMT 09T304, Tipo: IC807



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 245 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	IC807
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,

Serie	ISOTURN
Rompitrucoli	M3P
Denominazione originale prodotto	CCMT 09T304-M3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura