


**CCMT 09T304, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 2 mm
Tipo	IC807
Avanzamento f	0,06 - 0,25 mm/gir,
Serie	ISOTURN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Impiego principale	P
Rompitrucioli	F3P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 245 m/min

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Denominazione originale prodotto	CCMT 09T304-F3P IC807
Tipo di prodotto	Insero per tornitura