



## DCMT 11T302, Tipo: IC807

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Classe articolo	26B

### Descrizione

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	IC807
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Impiego principale	P
Serie	ISOTURN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	F3P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,15 - 2 mm
Velocità di taglio v <sub>c</sub> applicazione principale	50 - 245 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Denominazione originale prodotto	DCMT 11T302-F3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

