



DCMT 11T304, Tipo: IC807



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 245 m/min
Profondità di taglio a_p	0,8 - 3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Tipo	IC807
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Rompitrucioli	M3P

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Serie	ISOTURN
Denominazione originale prodotto	DCMT 11T304-M3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura