



## CNMG 120408, Tipo: IC6015



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Classe articolo	26B

### Descrizione

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,85 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	continuo

Impiego principale	M
Tipo	IC6015
Rompitrucioli	M3M
Denominazione originale prodotto	CNMG 120408-M3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura