



DNMG 150608, Tipo: IC6025



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	M3M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 230 m/min
Tipo	IC6025
Materiale da taglio	HM
Denominazione originale prodotto	DNMG 150608-M3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura