



DNMG 150608, Tipo: IC8150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	F3P
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,08 - 0,25 mm/gir,
Tipo	IC8150
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P

Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Profondità di taglio a_p	0,4 - 3,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Denominazione originale prodotto	DNMG 150608-F3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura