

**Garant****Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 10 mm, Ø D: 63mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218566 63
GTIN	4045197530363
Classe articolo	210

## Descrizione

**Esecuzione:**

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

**Uso:**

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

**Ricambi:**

N. art. 219983 (**TX15; 2,2 Nm**).

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. IP15**.

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl}$	50 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	10,5 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Insero adatto	SN.. 1205

Numero taglienti effettivi $Z_{\text{eff}}$	3
Lunghezza collare $L_1$	15 mm
Ø Collare $d_1$	40 mm
Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Numero di inserti	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1205
Set di viti per inserti	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219983
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2