

Garant**Fresa a tuffo 93°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 42/3mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211807 42/3
GTIN	4045197647191
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell'utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell'inserto.

Uso:

Per evitare l'accumulo di trucioli, soprattutto nella fresatura di tasche profonde.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	16 mm
Inserto adatto	VCG. 2205
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø Tagliente D _c	42 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	55 mm
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	78 mm
Angolo rampa α _{max.}	5,3 grado

Fresatura a interpolazione a_p	8 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{max}$	82 mm
Lunghezza rampa L per α_{max}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	93 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a tuffo

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219800
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7