

**Garant****Giravite dinamometrico, fisso, Coppia impostata: 1,5Nm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211750 1,5
GTIN	4045197552396
Classe articolo	21B

## Descrizione

### Esecuzione:

Giravite dinamometrico con impugnatura a T bicomponente e antiscivolo. La coppia è fissa. Attacco con magneti permanenti.

### Funzione:

Al raggiungimento della coppia, il giravite rilascia un segnale **sonoro e tattile**. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all'utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

### Uso:

In combinazione ai **bit da 1/4 pollice** con **codolo C 6,3** o **E 6,3**, ad es. **bit per viti Torx Plus®** n. art. **674252**. Ideale per il fissaggio preciso degli inserti con la coppia di serraggio prescritta.

### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Nota:

Fornitura **senza** bit.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

## Descrizione tecnica

Coppia impostata	1,5 Nm
Lunghezza lama	50 mm
Precisione di misura della coppia	±15 %
Attacchi per bit	D 6,3
Attacchi per bit	F 6,3
Principio di rilascio	Corsa di rilascio lunga meccanica
Lunghezza complessiva L	107 mm
Impostazione del valore di soglia	preimpostata
Risoluzione	Nm
Feedback	"attivazione"
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Norma	DIN EN ISO 6789
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Metodo di misura	Coppia
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Accessori

"TQ-Station" – Stazione portautensili per giravite dinamometrico

659964