



## Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-C, IC1010, Larghezza gola w / Raggio punta R: 4/0,24mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273626 4/0,24
GTIN	7291075213010
Classe articolo	26A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. La prima scelta per ISO P. Avanzamenti da medi ad alti.

**Uso:**

Per troncatura e scanalatura.

**Per:**

Cartuccia n. art. 273610 – 273614.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Raggio di curvatura R	0,24 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	0,04 mm

Serie	TANGRIP-PL
Denominazione originale prodotto	TAG N4C IC1010
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	C
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC1010
Tipo di prodotto	Insero per troncatura