



Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-MF, IC1010, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3,05/0,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273632 3,05/0,2
GTIN	7291075325751
Classe articolo	26A

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo con smusso di protezione. Esecuzione universale per ISO P e ISO M. Per avanzamenti medi.

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia n. art. 273610 – 273614.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3,05 mm
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,05 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,18 mm/gir,

Serie	TANGRIP-PL
Denominazione originale prodotto	TAG N3MF IC1010
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	MF
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC1010
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura