



Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-C, IC1030, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3,05/0,2mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 273628 3,05/0,2 |
| GTIN | 7291075213003 |
| Classe articolo | 26A |

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. La prima scelta per ISO P. Avanzamenti da medi ad alti.

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia n. art. 273610 – 273614.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Larghezza gola w | 3,05 mm |
| Raggio di curvatura R | 0,2 mm |
| Tolleranza larghezza gola w | 0,04 mm |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,25 mm/gir, |

| | |
|--|-------------------------|
| Serie | TANGRIP-PL |
| Denominazione originale prodotto | TAG N3C IC1030 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Materiale da taglio | HM |
| Profilo degli inserti | neutro |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Rompitrucioli | C |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 180 m/min |
| Tipo | IC1030 |
| Tipo di prodotto | Inserito per troncatura |