



Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-MF, IC1030, Larghezza gola w / Raggio punta R: 2/0,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273634 2/0,2
GTIN	7291075325775
Classe articolo	26A

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo con smusso di protezione. Esecuzione universale per ISO P e ISO M. Per avanzamenti medi.

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia n. art. 273610 – 273614.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2 mm
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Avanzamento f	0,04 - 0,12 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	0,05 mm

Serie	TANGRIP-PL
Denominazione originale prodotto	TAG N2MF IC1030
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	MF
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC1030
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura