



## Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-MF, IC1010, Larghezza gola w / Raggio punta R: 4/0,25mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273632 4/0,25 |
| GTIN            | 7291075325768 |
| Classe articolo | 26A           |

### Descrizione

**Esecuzione:**

Rompitruciolo con smusso di protezione. Esecuzione universale per ISO P e ISO M. Per avanzamenti medi.

**Uso:**

Per troncatura e scanalatura.

**Per:**

Cartuccia n. art. 273610 – 273614.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Larghezza gola w            | 4 mm                |
| Raggio di curvatura R       | 0,25 mm             |
| Avanzamento f               | 0,07 - 0,22 mm/gir, |
| Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm             |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Serie  | TANGRIP-PL             |
| Denominazione originale prodotto                 | TAG N4MF IC1010        |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 1                      |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Profilo degli inserti                            | neutro                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura               |
| Impiego principale                               | P                      |
| Impiego secondario                               | M                      |
| Condizione di taglio                             | continuo               |
| Rompitrucioli                                    | MF                     |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 60 - 180 m/min         |
| Tipo   | IC1010                 |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per troncatura |