



Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-LF, IC5400, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3,05/0,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273642 3,05/0,2
GTIN	7291075325690
Classe articolo	26A

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Avanzamenti ridotti.

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia n. art. 273610 – 273614.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3,05 mm
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Avanzamento f	0,04 - 0,1 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	0,04 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Denominazione originale prodotto	TAG N3LF IC5400
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	LF
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC5400
Tipo di prodotto	Insero per troncatura