



Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 6/0,35mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274222 6/0,35
GTIN	7291075326192
Classe articolo	26A

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Cartuccia n. art. 274202 – 274205.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,35 mm
Larghezza gola w	6 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,2 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP

Denominazione originale prodotto	TNF 6P-IQ IC808
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 150 m/min
Tipo	IC808
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura