



## Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 4/0,25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274224 4/0,25
GTIN	7291075310597
Classe articolo	26A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

**Uso:**

Per la troncatura assiale.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274202 – 274205.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Raggio di curvatura R	0,25 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,12 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP

Denominazione originale prodotto	TNF 4M-IQ IC808
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 150 m/min
Tipo	IC808
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura