



Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 65-80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274202 65-80
GTIN	7291075310818
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Profondità cave t_{max}	27 mm
Serie	TANGGRIP
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Altezza codolo h_5	32 mm
Altezza di funzionamento h_1	24,8 mm
Denominazione originale prodotto	TNFFA 65R-3IQ
Sporgenza totale	27 mm

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa