




## Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato, destro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 80-130mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 274202 80-130 |
| GTIN            | 7291075310825 |
| Classe articolo | 26D           |

### Descrizione

**Uso:**

Per la troncatura assiale.

**Per:**

Inserti n. art. 274422 – 274226.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

### Descrizione tecnica

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Profondità cave $t_{max}$        | 27 mm         |
| Lunghezza complessiva L          | 90 mm         |
| Serie                            | TANGGRIP      |
| Larghezza gola w                 | 4 mm          |
| WB_2                             | 14,8 mm       |
| WF                               | 9 mm          |
| Altezza di funzionamento $h_1$   | 24,8 mm       |
| Altezza codolo $h_5$             | 32 mm         |
| Denominazione originale prodotto | TNFFA 80R-4IQ |
| Sporgenza totale                 | 27 mm         |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di impiego                   | destro                                |
| Passaggio interno per LR          | no                                    |
| Possibilità di troncatura assiale | sì                                    |
| Tipo di prodotto                  | Portainseriti con bloccaggio a staffa |