




## Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato, sinistra, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 80-130mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274203 80-130
GTIN	7291075311013
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

Per la troncatura assiale.

**Per:**

Inserti n. art. 274422 – 274226.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

### Descrizione tecnica

Profondità cave $t_{max}$	27 mm
Serie	TANGGRIP
Lunghezza complessiva L	90 mm
Larghezza gola w	4 mm
WF	9 mm
WB_2	14,8 mm
Altezza di funzionamento $h_1$	24,8 mm
Altezza codolo $h_5$	32 mm
Denominazione originale prodotto	TNFFA 80L-4IQ
Sporgenza totale	27 mm

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa