



## Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, sinistro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 150,1-500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274205 150,1-500
GTIN	7291075310740
Classe articolo	26D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con due sedi degli inserti.

#### Uso:

Per la troncatura assiale.

#### Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

#### Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

### Descrizione tecnica

Serie	TANGGRIP
Lunghezza complessiva L	150 mm
Profondità cave $t_{max}$	35 mm
Larghezza gola w	5 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Altezza di funzionamento $h_1$	24,8 mm
Altezza codolo $h_5$	32 mm
Denominazione originale prodotto	TNFFH 150L-5IQ

Sporgenza totale	35 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa