



Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, sinistro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 150-700mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274205 150-700
GTIN	7291075310788
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Con due sedi degli inserti.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Serie	TANGGRIP
Profondità cave t_{max}	35 mm
Larghezza gola w	6 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,3 mm
Altezza di funzionamento h_1	24,8 mm
Altezza codolo h_5	32 mm
Denominazione originale prodotto	TNFFH 150L-6IQ

Sporgenza totale	35 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa