



Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, sinistro, Ø del campo / intaglio DAXN-DAXX: 90-120mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274205 90-120
GTIN	7291075310672
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Con due sedi degli inserti.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Serie	TANGGRIP
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Profondità cave t_{max}	18 mm
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Altezza codolo h_5	32 mm
Altezza di funzionamento h_1	24,8 mm
Denominazione originale prodotto	TNFFH 90L-3IQ

Sporgenza totale	18 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa