



Portautensili HELIGRIP HELI, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 20/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273766 20/3
GTIN	7291075031645
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione con raggio (figura 2).

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

WF	18,8 mm
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Lunghezza della testina L ₁	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Dimensione codolo	20 mm
CWX	3,18 mm
WB	2,4 mm
CUTDIA	40 mm
Misura inserto	32 mm

Denominazione originale prodotto	HELIR 2020-3T20
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa