



## Portautensili HELIGRIP HELI, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273766 25/3
GTIN	7291075031768
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Esecuzione:**

Esecuzione con raggio (figura 2).

**Uso:**

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

**Per:**

Inseri n. art. 273403 – 273413.

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3 mm
WF	23,8 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36,4 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Dimensione codolo	25 mm
Serie	HELI-GRIP
CUTDIA	40 mm
CWX	3,18 mm
WB	2,4 mm
Misura inserto	32 mm

Denominazione originale prodotto	HELIR 2525-3T20
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa