



Portautensili HELIGRIP HELI, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 16/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

In esecuzione diritta (figura 1).

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inseriti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	30 mm
Dimensione codolo	16 mm
Profondità cave t_{max}	12 mm
Lunghezza complessiva L	135 mm
Larghezza gola w	3 mm
WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm

Denominazione originale prodotto	HELIR 1616-3T12
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa