



Portautensili HELIGRIP HELI, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 16/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Classe articolo	26D

Descrizione

Esecuzione:

In esecuzione diritta (figura 1).

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inseriti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

Serie	HELI-GRIP
Profondità cave t_{max}	12 mm
WF	14,4 mm
Lunghezza della testina L_1	29 mm
Larghezza gola w	4 mm
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
WB	3,2 mm

Denominazione originale prodotto	HELIR 1616-4T12
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa