



Portautensili HELIGRIP HELI, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273766 25/5
GTIN	7291075031454
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

WF	22,9 mm
Serie	HELI-GRIP
Lunghezza della testina L ₁	42 mm
Larghezza gola w	5 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
Misura inserto	16 mm
Denominazione originale prodotto	HELIR 2525-5T25

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa