



Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 12/22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273576 12/22
GTIN	7291075318159
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

Per:

Inserti n. art. 273580 – 273581.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	12 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
H	25,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	26,9 mm
HBH	8 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Serie	PENTA-IQ-GRIP
WF	11,4 mm
HBL	25,7 mm
Denominazione originale prodotto	PCHR 12-D22-2-IQ
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa