



Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 25/40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

Per:

Inserti n. art. 273580 – 273581.

Descrizione tecnica

Serie	PENTA-IQ-GRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Lunghezza complessiva L	135 mm
HBH	8 mm
Dimensione codolo	25 mm
WF	23,7 mm
Lunghezza della testina L ₁	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Misura inserto	12 mm
Denominazione originale prodotto	PCHR 25-D40-3-IQ
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa