



Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 20/40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

Per:

Inserti n. art. 273580 – 273581.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTA-IQ-GRIP
Lunghezza complessiva L	135 mm
Dimensione codolo	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Misura inserto	16 mm
Denominazione originale prodotto	PCHR 20-D40-3-IQ
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa