



Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 20/32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273577 20/32
GTIN	7291075318302
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

Per:

Inserti n. art. 273580 – 273581.

Descrizione tecnica

WF	19,5 mm
Serie	PENTA-IQ-GRIP
H	33,6 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	28,4 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
HBL	29,5 mm
Misura inserto	16 mm
Denominazione originale prodotto	PCHL 20-D32-2-IQ
Tipo di impiego	sinistro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa