



## Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 25/40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Classe articolo	26D

### Descrizione

**Uso:**

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

**Per:**

Inserti n. art. 273580 – 273581.

### Descrizione tecnica

HBH	8 mm
Lunghezza complessiva L	135 mm
Dimensione codolo	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTA-IQ-GRIP
HBL	33,6 mm
Denominazione originale prodotto	PCHL 25-D40-3-IQ
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa