



Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 20/40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

Per:

Inserti n. art. 273580 – 273581.

Descrizione tecnica

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTA-IQ-GRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Lunghezza della testina L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	135 mm
HBL	35,6 mm
Denominazione originale prodotto	PCHL 20-D40-3-IQ
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa