



Portautensili HELIGRIP HELI, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 16/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 mm
WF	14,4 mm
Larghezza gola w	4 mm
Lunghezza complessiva L	135 mm
Lunghezza della testina L ₁	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Profondità cave t _{max}	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
CUTDIA	32 mm
Denominazione originale prodotto	HELIL 1616-4T12

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa