

**Portautensili HELIGRIP HELI, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 20/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273767 20/3
GTIN	7291075031638
Classe articolo	26D

**Descrizione****Esecuzione:**

In esecuzione diritta (figura 1).

**Uso:**

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

**Per:**

Inseriti n. art. 273403 – 273413.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	29 mm
Dimensione codolo	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Lunghezza complessiva L	140 mm
Larghezza gola w	3 mm
WF	18,8 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
CWX	4,76 mm
Denominazione originale prodotto	HELIL 2020-3T20

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa