

**Portautensili HELIGRIP HELI, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 20/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Classe articolo	26D

Descrizione**Uso:**

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403 – 273413.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Lunghezza della testina L ₁	42 mm
Larghezza gola w	4 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Denominazione originale prodotto	HELIL 2020-4T25
Tipo di impiego	sinistra

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa